
EPIC® H-A 3 AGS

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Carcasa robustă unghiulara pentru instalarea în conectori rectangulari poate fi utilizată, de exemplu, în laboratoarele de electronică.

Informații
Carcasă din material plastic ușor, rezistent chimic
Testat pentru clasa de protecție UL50E





În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii
Carcasa din material plastic sau versiune de execuție metalică pentru conectori siguri în cel mai mic spațiu

Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor
Laborator de electronică

Caracteristicile produsului
Carcasă cu montare pe tablou
1 levier
Varianta unghiulară
Inclus: garnitură plată

Ultima actualizare (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsită în câmp electrostatic, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR Carcasă: compus termoplast negru sau gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® H-A 3 AGS

Articol nr.	Article description	M	Material	Culoare	Bucăţi / UA
Carcasă H-A: montaj pe tablou (în unghi)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	aliaj de zinc turnat sub presiune	gri	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	Termoplast	negru	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	Termoplast	gri	10

Ultima actualizare (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

EPIC® H-A 3 AGS





Ultima actualizare (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16