
EPIC® H-D 1.6 contacte ştanţate

Pentru inserturile și modulele EPIC® rectangulare

Folosind contactele H-D 1.6 ștanțate, operațiune de demontare, dezlipire, sertizare si pozitionare a cablului este foarte usoară.

Informații
Se pot alege contacte aurite cu înaltă calitate sau placate cu argint
Două zone de sertizare pentru conductor și izolație



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 1.6 contacte ştanţate

Articol nr.	Article description	Tip contact	Secțiunea conductorului (mm^2)	Suprafaţă	Lungime de dezizolare (mm)	Packaging unit
Contacte						
11241100	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1.6 ștanțate	tată	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1.6 ștanțate	mamă	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1.6 ștanțate	tată	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1.6 ștanțate	mamă	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Ultima actualizare (08.04.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16