

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptor, filet exterior metric și filet interior PG



Rezistența mecanică



Robust

Beneficii

Permite trecerea ușoară de la un filet exterior metric la un filet interior PG.

Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.

Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG42 sau până la M63.

Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.

Numerele articolelor care se termină cu "LF" reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb" bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR

Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.

Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

Filet metric conform cu DIN EN 60423

Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere:

Prevăzut cu garnitură

SKINDICHT® MA-M/PG

Material:	Alamă nichelată
Gama de temperatură:	-60°C la +200°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SKINDICHT® MA-M/PG

Articol nr.	Filet exterior	Filet interior PG	Bucăți / UA
SKINDICHT® MA-M / PG			
52104200	16 x 1.5	7	100
52104200LF	16 x 1.5	7	100
52104210	20 x 1.5	9	50
52104210LF	20 x 1.5	9	50
52104220	25 x 1.5	11	50
52104230	25 x 1.5	13,5	50
52104240	25 x 1.5	16	50
52104250	32 x 1.5	16	25
52104260	32 x 1.5	21	25
52104270	40 x 1.5	21	25
52104280	50 x 1.5	29	10
52104290	63 x 1.5	36	10
52104300	63 x 1.5	42	10
52104220LF	25 x 1.5	11	50
52104230LF	25 x 1.5	13,5	50
52104240LF	25 x 1.5	16	50
52104250LF	32 x 1.5	-	25
52104260LF	32 x 1.5	21	25
52104270LF	40 x 1.5	21	25
52104280LF	50 x 1.5	29	10
52104290LF	63 x 1.5	36	10
52104300LF	63 x 1.5	42	10

Ultima actualizare (09.10.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16