
SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, presetupă din alamă nichelată cu element de etanşare pentru cabluri cu diametre exterioare reduse și filet lung, special pentru montaj pe pereți groși





Rezistență chimică bună

Rezistenţa mecanică

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust

Rezistent la temperatură

Certificări multiple

Beneficii

Special pentru pereţi groşi
Fiabilitate maximă
Formă de strângere optimă
Gamă de strângere mare, variabilă

Domeniul de utilizare

Cu insert de etanşare redus, pentru a etanşa cabluri cu diametru exterior mai mic.

Descrierea produsului

Filete de conectare PG conform DIN 40430

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MSR-XL

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție:	Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material:	Corp: alamă nichelată Insert: poliamidă Element de etanșare: CR (Cloropren) Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție:	IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură:	Dinamic: -25 °C până la +100 °C Static: între -40°C și +100 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MSR-XL

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Ø F mm	Mărimea cheii SW în mm	Lungimea totală, C mm	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINTOP® MSR-XL						
52115770	PG 7	2.0 - 5.0	14	32.0	12	100
52115780	PG 9	2.0 - 6.0	17	35.0	12	100
52115790	PG 11	3.0 - 7.0	20	38.0	12	50
52115800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	39.5	12	50
52115810	PG 16	6.0 - 13.0	24	40.5	12	50
52115820	PG 21	8.0 - 16.0	30	45.0	12	25
52115830	PG 29	10.5 - 20.0	40	52.0	15	25

Ultima actualizare (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.