SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - Suport pentru tub de protecţie SILVYN® FPAS



Fără halogen

Protecţie maximă la vibraţii

Rezistenţa mecanică

Timpul de asamblare

Robust

Siguranţă

Rezistent la temperatură

Beneficii
Asamblare rapidă
Uşor de dezasamblat
Rezistenţă mecanică mare
Tubul de protecţie este blocat de o nervură
Fără părţi libere

Domeniul de utilizare
În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® FPAS
Permite fixarea tuburilor pe pereţii maşinilor unelte

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Caracteristicile produsului
Tubul se deblochează cu o șurubelniță
Suport de tub dintr-o bucată

Descrierea produsului
Suport de tub cu gaură de fixare

Notă
Rezistent la UV și condiții atmosferice diverse

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Suport pentru tub de protecție
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru furtunuri de protecție
Certificări:	IEC EN 61386-23
Culoare:	Gri (RAL 7031) Negru (RAL 9005), rezistent UV
Material:	PA66 Fără halogen
Gama de temperatură:	-50°C la +135°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Articol nr.	Dimensiune nominală	Gaură Ø (mm)	Potrivit pentru SILVYN® FPAS	Bucăţi / UA
SILVYN® FCL negru				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506954	32	6	32	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL gri				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506949	32	6	32	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Ultima actualizare (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16