SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M - Piesă de blocare pentru tuburi de protecţie, fabricată din alamă nichelată. Grad de protecţie IP65 datorită garniturii integrate.



Rezistent la coroziune

Protecţie maximă la vibraţii

Rezistenţa mecanică

Rezistent la ulei

Robust

Rezistent la temperatură

Beneficii

Rezistență mare la tracțiune
Protecție la vibrații
Etanșare avansată

Domeniul de utilizare

În combinaţie cu tuburile de protecţie:
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Aplicaţii cu solicitări mecanice ridicate
Utilizat în zone unde sunt prezente lichide

Descrierea produsului

Filet metric

Ultima actualizare (11.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCG-M

Manșon hexagonal
Manşon profilat
Cap piuliţă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal
Material:	Corp: alamă nichelată Element de etanșare: element de compresiune din PA (Poliamidă)
Clasa de protecție:	IP 65
Gama de temperatură:	-50 °C la +135 °C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCG-M

Articol nr.	Dimensiune metrică	SW 1/2 mm	Lungime totală mm	Lungime filet mm	Potrivit pentru SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Bucăţi / UA
SILVYN® LCG-M						
55503220	12 x 1.5	20 / 20	29,8	10	10	10
55503221	16 x 1.5/1	20 / 22	29,8	10	12	10
55503222	16 x 1.5/2	24 / 26	33	12	16	10
55503223	20 x 1.5/1	24 / 26	33	12	16	10
55503224	20 x 1.5/2	26 / 29	33,5	12	20	10
55503225	25 x 1.5	33 / 35	40,5	14	25	10
55503226	32 x 1.5	40 / 42	45,8	15	32	2
55503227	40 x 1.5	56 / 58	47,5	16	40	1
55503228	50 x 1.5	70 / 70	51	16	50	1

Ultima actualizare (11.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16