


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 este un tub de protecție țesut care protejează cablurile de abraziune

Informații

Grupare ușoară și rapidă a cablurilor



Gamă mare de strângere



Greutate mică



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Poate fi tăiat fără a fi nevoie de un instrument termic de tăiat

Tăiere la lungime fără deteriorarea capătului

Protecție împotriva abraziunii

Grupare ușoară și rapidă a cablurilor

Protejează împotriva prafului

Domeniul de utilizare

Protecție de cablu ușor de folosit

Izolație suplimentară

Gruparea și ghidarea cablurilor și a conductorilor

Protecție redusă împotriva rozătoarelor

Caracteristicile produsului

Rezistență la abraziune

Flexibil

Se poate taia la temperatură scăzută

SILVYN® BRAID PA6

Descrierea produsului

Poliamidă 6.6 - fără halogen

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub împletit

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon împletit cuplat

La cerere:

Role în cutii de carton

Alte dimensiuni la cerere

Notă:

Fără halogen și fără cadmiu

Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Culoare:

Negru, (RAL 9005), rezistent UV

Material:

Poliamidă 6.6 - fără halogen

Gama de temperatură:

-55°C la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



SILVYN® BRAID PA6

Articol nr.	Dimensiune nominală	Interval de fixare în mm	Culoare	UA (m)
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	negru	20
61721261	12	10 - 14	negru	15
61721262	16	14 - 24	negru	15
61721263	20	18 - 26	negru	10
61721264	30	26 - 34	negru	10
61721265	40	32.0 - 42.0	negru	5
SILVYN®BRAID PA6 - Produse pentru bobine				
61721266	6	4.0 - 10.0	negru	750
61721267	12	10.0 - 14.0	negru	500
61721268	16	14.0 - 24.0	negru	400
61721269	20	18.0 - 26.0	negru	250
61721258	30	26.0 - 34.0	negru	250
61721259	40	32.0 - 42.0	negru	250