

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

Cablu de conectare la rețea din PVC pentru aparate electrice

ÖLFLEX® Ansamblu conexiune la rețea PLUG H05VV-F, cablu de conectare PVC, primul capăt conector Schuko unghi drept/al doilea capăt cu priză pentru aparate frigorifice sau dezizolat

Informații

Alt design sau culori sunt disponibile la cerere



Domeniul de utilizare

Dispozitive electrice

Caracteristicile produsului

Pentru informații suplimentare cu privire la fișele internaționale, vă rugăm să consultați configuratorul nostru de cabluri pe www.lappkabel.de

Separat de restricțiile uzuale la folosirea acestor produse, o atenție deosebită trebuie acordată utilizării lor în exterior. Deoarece cablul folosit este de tip H05VV-F, cu manta din PVC, cu cât culoarea este mai deschisă cu atât cablul este mai puțin rezistent la radiațiile UV, fapt care limitează utilizarea în exterior. Acest comportament trebuie avut în vedere și la exploatarea produsului final.

Descrierea produsului

1 capăt: Conector unghiular turnat cu contact dublu împământat

Al doilea capăt: drept, 3 pini C13, IEC, turnată

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu de alimentare

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Cablu de alimentare

Codul de identificare al conductorilor:

Conform cu VDE 0293-308 (tabel T9)

Construcția conductorilor:

Lițe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Tensiune nominală:

U0: 250 V AC

Ultima actualizare (26.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

Tensiunea de test:	2000 V
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Între 5 °C și + 60 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Vă rugăm țineți cont de informațiile de siguranță din DIN VDE 0620-1, pentru ieșirile de prize și fișe pentru uz casnic și scopuri similare - Partea 1: cerințe generale, Anexa E: "Instalarea se face numai de către persoane calificate și autorizate!"

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F prelungitor monofazat

Articol nr.	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Culoare	Diametru exterior [mm]	Length (m)	Index Cupru kg/1.000 bucați
1 capăt: Conector unghiular turnat cu contact dublu împământat Al doilea capăt: Conector C13 cu 3 pini; pentru aparate frigorigice, turnată					
73222334	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	alb	6.3 - 8	2,5	72
Al doilea capăt:rectangular, 3 pini C13 , IEC, turnată					
74320106	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	7,5	324
1 capăt: Conector unghiular turnat cu contact dublu împământat Al 2-lea capăt: 30 mm dezizolat, cu manșoane aderente					
70261139	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	negru	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	gri	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	alb	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	alb	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	negru	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	gri	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	alb	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	alb	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	alb	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	negru	9.2 - 11.4	3	216

Ultima actualizare (26.01.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16