
FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Etichetele FLEXIMARK® Flexilabel LFL sunt sub formă de coli de etichete care se imprimă cu imprimante laser comerciale folosind softul nostru. Se utilizează pentru marcarea cablurilor , introduse în port etichetă

Informații
LFL 9,5-35 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)





Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la UV

Beneficii
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare
Pentru marcarea cablurilor
Etichetele potrivite pentru suporţii PTE, PTEF şi CAB (vezi capitolul "Suporţi de etichete şi accesorii ")

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
Alimentare manuală cu foaia de etichete
Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus
Foi perforate DIN A4

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Culoare:	Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254620	FLEXIMARK® Etichetă LFL 6-35 YEWH	galben / alb	6.0 x 35.0	2350	1
83254650	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-17,5 YEWH	galben / alb	9.5 x 17.5	3190	1
83254660	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-28 YEWH	galben / alb	9.5 x 28.0	2030	1
83254670	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-35 YEWH	galben / alb	9.5 x 35.0	1450	1
83254701	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,9-66 YEWH	galben / alb	9.9 x 66.0	840	1
83254690	FLEXIMARK® Etichetă LFL 9,5-196 YEWH	galben / alb	9.5 x 196.0	290	1
83254710	FLEXIMARK® Etichetă LFL 12-38 YEWH	galben / alb	12.0 x 38.0	1150	1
83254714	FLEXIMARK® Etichetă LFL 15-45 YEWH	galben / alb	15.0 x 45.0	720	1
83254718	FLEXIMARK® Etichetă LFL 19-50 YEWH	galben / alb	19.0 x 50.0	560	1
83254719	FLEXIMARK® Etichetă LFL 19-100 YEWH	galben / alb	19.0 x 100.0	280	1

Ultima actualizare (22.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16