
FLEXIMARK® etichetă LMB

Etichetele LMB pot fi utilizate în diferite port- etichete (până la 30 mm). Împreună cu software-ul nostru de marcare, puteți imprima cu ușurință etichete LMB cu o imprimantă laser, ambele fețe ale etichetei fiind imprimabile.

Informații
Disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)





Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la UV

Beneficii
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare
Etichete adecvate pentru manșoane de marcare Snap-on, manșoane de marcare închise și manșoane de marcare pentru brățări autoblocante (vezi domeniul ”Marcaje și accesorii)

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
Alimentare manuală cu foaia de etichete
Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus
Foi perforate DIN A5

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Ultima actualizare (12.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® etichetă LMB

La cerere:	Disponibile, de asemenea, ca role pentru imprimantele de transfer termic (TMB)
Culoare:	Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.175
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (12.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® etichetă LMB

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83254680	FLEXIMARK® Etichetă LMB 30-4,6 YEWH	galben / alb	4.6 x 30.0	480	1

Ultima actualizare (12.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.