FLEXIMARK® Benzi pentru panou

FLEXIMARK® Benzi pentru tablouri, etichetare simplă, rapidă și rentabilă în dulapurile de comandă și alte zone, deoarece etichetele nu mai trebuie să fie atașate individual.



- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistență chimică bună
- Fără halogen
- Timpul de asamblare
- Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență chimică bună și la raze ultraviolete
Poate fi imprimat cu ajutorul programului software FLEXIMARK®
Autoadeziv pe mai multe suprafețe
Pot fi utilizate și împreună cu FLEXIMARK® suport etichete PGS

Domeniul de utilizare

Marcarea componentelor și tablourilor electronice

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Panglică colorată recomandată: R71 55-360 Harz BK (nr. articol 83259604)

Inclus

Livrat in role cu etichete

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Benzi pentru panou

Adeziv:	Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare:	Alb Galben
Material:	Poliester fără halogen
Gama de temperatură:	între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (25.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Benzi pentru panou

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime (mm)	m/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83260290	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 9,5-50m YE	galben	9,5	50	1
83260292	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 14-50m YE	galben	14	50	1
83260294	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 19-50m YE	galben	19	50	1
83260291	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 9,5-50 m WH	alb	9,5	50	1
83260293	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 14-50m WH	alb	14	50	1
83260295	FLEXIMARK® Benzi pentru panou 19-50m WH	alb	19	50	1

Ultima actualizare (25.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16