FLEXIMARK® LA etichete

FLEXIMARK® LA Etichete auto-adezive pentru componentele din industria electrică (de ex. marcarea dulapurilor electrice).

Informații
LA 16,9-9 YE disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)



Fără halogen

Rezistent la UV

Beneficii
Etichete autoadezive realizate din film de poliester pentru imprimantă laser
Aderență mai buna datorita colțurilor rotunjite
Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Domeniul de utilizare
Pentru marcarea tablourilor și a componentelor

Caracteristicile produsului
Aderenţa maximă se obţine după 24 de ore

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
Alimentare manuală cu foaia de etichete
Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus
Foi perforate DIN A4

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Ultima actualizare (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA etichete

Adeziv:	Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare:	Alb și galben De asemenea, este disponibilă şi culoarea: argintiu
Material:	Poliester fără halogen Grosime (mm): 0.05
Gama de temperatură:	între -40 °C și +150 °C Temperatura de montaj min + 10 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA etichete

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Etichete pe o coală	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83256199	FLEXIMARK® Etichetă LA 7-8 YE	galben	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	FLEXIMARK® Etichetă LA 11-8 YE	galben	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	FLEXIMARK® Etichetă LA 12-6 YE	galben	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	FLEXIMARK® Etichetă LA 15-6 YE	galben	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	FLEXIMARK® Etichetă LA 16-8 YE	galben	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	FLEXIMARK® Etichetă LA 16.9-7 YE	galben	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	FLEXIMARK® Etichetă LA 16.9-9 YE	galben	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	FLEXIMARK® Etichetă LA 20-8 YE	galben	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	FLEXIMARK® Etichetă LA 25-12 YE	galben	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	FLEXIMARK® Etichetă LA 25.6-10 YE	galben	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	FLEXIMARK® Etichetă LA 30.5-12.7 YE	galben	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	FLEXIMARK® Etichetă LA 46.9-9 YE	galben	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	FLEXIMARK® Etichetă LA 56-21.8 YE	galben	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	FLEXIMARK® Etichetă LA 60-30 YE	galben	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	FLEXIMARK® Etichetă LA 80-7.5 YE	galben	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	FLEXIMARK® Etichetă LA 7-8 WH	alb	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etichetă LA 11-8 WH	alb	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	FLEXIMARK® Etichetă LA 12-6 WH	alb	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	FLEXIMARK® Etichetă LA 15-6 WH	alb	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	FLEXIMARK® Etichetă LA 16-8 WH	alb	16.0 x 8.0	315	3150	1

Ultima actualizare (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA etichete

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Etichete pe o coală	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83256206	FLEXIMARK® Etichetă LA 16.9-7 WH	alb	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256209	FLEXIMARK® Etichetă LA 16.9-9 WH	alb	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	FLEXIMARK® Etichetă LA 20-8 WH	alb	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	FLEXIMARK® Etichetă LA 25-12 WH	alb	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	FLEXIMARK® Etichetă LA 25.6-10 WH	alb	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	FLEXIMARK® Etichetă LA 30.5-12.7 WH	alb	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	FLEXIMARK® Etichetă LA 46.9-9 WH	alb	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	FLEXIMARK® Etichetă LA 56-21.8 WH	alb	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	FLEXIMARK® Etichetă LA 60-30 WH	alb	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	FLEXIMARK® Etichetă LA 80-7.5 WH	alb	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	FLEXIMARK® Etichetă LA 7-8 SR	argint	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	FLEXIMARK® Etichetă LA 11-8 SR	argint	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	FLEXIMARK® Etichetă LA 12-6 SR	argint	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	FLEXIMARK® Etichetă LA 16-8 SR	argint	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	FLEXIMARK® Etichetă LA 30.5-12.7 SR	argint	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	FLEXIMARK® Etichetă LA 60-30 SR	argint	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	FLEXIMARK® Etichetă LA 80-7.5 SR	argint	80.0 x 7.5	74	740	1

Ultima actualizare (13.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16