
FLEXIMARK® etichetă cablu PUR

Etichetele de cablu FLEXIMARK® PUR reprezintă marcatori din poliuretan pentru marcarea cablurilor cu brățări autoblocante, adecvate în special pentru utilizarea în medii dure.

Informații

PUR 60x10 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)







- Industrie alimentară
- Petrol şi gaze
- Şină
- Potrivit pentru exterior
- Rezistență chimică bună
- Cu întârziere la propagarea flăcării
- Fără halogen
- Rezistent la UV

Beneficii

Rezistență bună la UV
Rezistență chimică bună
Materiale foarte flexibile
Bride TY-RAP TY523MR-NDT

Domeniul de utilizare

Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate (de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc)
Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® etichetă cablu PUR

Normă de referință / aprobări
Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
MIL 81531 şi MIL-STD-202G

Notă
Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripţiei negru: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201), culoarea inscripţiei alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)
Printare la cerere: vedeți FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

Inclus
Livrat in role cu etichete

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001530 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Culoare:	Culoare standard: galben, alb Alte culori duspoibile: roşu, portocaliu, albastru, verde şi negru
Material:	Poliuretan fără halogeni
Gama de temperatură:	Între -50 °C și +100 °C Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® etichetă cablu PUR

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
Fixare mediană (cu 1 brățară autoblocantă)					
83280275	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 20 x 30 YE Diamond	galben	30.0 x 20.0	1000	1
83280276	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 20 x 30 WH Diamond	alb	30.0 x 20.0	1000	1
Fixare stânga (cu 1 brățară autoblocantă)					
83280277	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 55 x 12 YE	galben	12.0 x 55.0	1000	1
83280278	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 55 x 12 WH	alb	12.0 x 55.0	1000	1
Fixare bilaterală (cu 2 brățări autoblocante)					
83280279	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 35 x 10 YE	galben	10.0 x 35.0	1000	1
83260191	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 YE	galben	10.0 x 60.0	1000	1
83260192	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 YE	galben	15.0 x 75.0	1000	1
83260193	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 YE	galben	25.0 x 75.0	500	1
83255321	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 100 x 60 YE	galben	60.0 x 100.0	250	1
83280280	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 35 x 10 WH	alb	10.0 x 35.0	1000	1
83260194	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 WH	alb	10.0 x 60.0	1000	1
83260195	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 WH	alb	15.0 x 75.0	1000	1
83260196	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 WH	alb	25.0 x 75.0	500	1
83255322	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 100 x 60 WH	alb	60.0 x 100.0	250	1
83280260	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 RD	roşu	10.0 x 60.0	1000	1
83280261	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 RD	roşu	15.0 x 75.0	1000	1
83280262	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 RD	roşu	25.0 x 75.0	500	1
83280263	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 OG	portocaliu	10.0 x 60.0	1000	1


Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® etichetă cablu PUR

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x lungime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83280264	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 OG	portocaliu	15.0 x 75.0	1000	1
83280265	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 OG	portocaliu	25.0 x 75.0	500	1
83280266	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 BU	albastru	10.0 x 60.0	1000	1
83280267	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 BU	albastru	15.0 x 75.0	1000	1
83280268	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 BU	albastru	25.0 x 75.0	500	1
83280269	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 BK	negru	10.0 x 60.0	1000	1
83280270	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 BK	negru	15.0 x 75.0	1000	1
83280271	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 BK	negru	25.0 x 75.0	500	1
83280272	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 60 x 10 GN	verde	10.0 x 60.0	1000	1
83280273	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 15 GN	verde	15.0 x 75.0	1000	1
83280274	FLEXIMARK® Etichetă de cablu PUR 75 x 25 GN	verde	25.0 x 75.0	500	1

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® etichetă cablu PUR



Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16