FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Etichete flexibile FLEXIMARK® TFL sunt role de etichete neimprimate pentru marcarea cablurilor și se utilizează împreună cu suport de etichete. Acestea sunt imprimate cu ajutorul software-ului nostru de etichetare folosind o imprimantă de transfer termic.







Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la UV

Beneficii

Etichetele potrivite pentru suporţii PTE, PTEF şi CAB (vezi capitolul "Suporţi de etichete şi accesorii ")
Potrivit pentru IP20 - IP40, ca de ex. în clădiri publice (școli, clădiri de birouri, spitale sau centre comerciale)

Domeniul de utilizare

Etichete pentru instalare
Pentru marcarea cablurilor

Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Inclus

Livrat in role cu etichete

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare:	Alb și galben La cerere: galben, verde, albastru, roșu, maro, negru
Material:	Poliester fără halogen Laminat cu polipropilenă

Ultima actualizare (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Gama de temperatură:	între -20 °C și + 80 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Articol nr.	Denumire articol	Culoare	Lățime x înălțime (mm)	Marcatori/unitate de ambalare	UA (buc/set)
83263023	Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH	alb	9.5 x 17.5	252	1
83263021	Flexilabel TFL 9,5x28 WH	alb	9.5 x 28.0	500	1
83263019	Flexilabel TFL 9,5x35 WH	alb	9.5 x 35.0	1000	1
83263025	Flexilabel TFL 9,9x66 WH	alb	9.9 x 66.0	1000	1
83263032	Flexilabel TFL 12x48 WH	alb	12.0 x 48.0	252	1
83263024	Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE	galben	9.5 x 17.5	252	1
83263022	Flexilabel TFL 9,5x28 YE	galben	9.5 x 28.0	500	1
83263020	Flexilabel TFL 9,5x35 YE	galben	9.5 x 35.0	1000	1
83263026	Flexilabel TFL 9,9x66 YE	galben	9.9 x 66.0	1000	1
83263028	FLEXILABEL TFL 9,9x66 GN	verde	9.9 x 66.0	252	1
83263029	FLEXILABEL TFL 9,9x66 BN	maro	9.9 x 66.0	252	1
83263030	FLEXILABEL TFL 9,9x66 RD	roşu	9.9 x 66.0	252	1
83263031	FLEXILABEL TFL 9,9x66 BK	negru	9.9 x 66.0	252	1

Ultima actualizare (29.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16