# FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Etichete flexibile FLEXIMARK® TFL sunt role de etichete neimprimate pentru marcarea cablurilor și se utilizează împreună cu suport de etichete. Acestea sunt imprimate cu ajutorul software-ului nostru de etichetare folosind o imprimantă de transfer termic.







Rezistență chimică bună

Fără halogen

Rezistent la UV

## Beneficii

Etichetele potrivite pentru suporţii PTE, PTEF şi CAB ( vezi capitolul "Suporţi de etichete şi accesorii " )
Potrivit pentru IP20 - IP40, ca de ex. în clădiri publice (școli, clădiri de birouri, spitale sau centre comerciale)

## Domeniul de utilizare

Etichete pentru instalare
Pentru marcarea cablurilor

## Notă

Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

## Inclus

Livrat in role cu etichete

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001288<br>ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare |
| Culoare: | Alb și galben<br>La cerere: galben, verde, albastru, roșu, maro, negru |
| Material: | Poliester fără halogen<br>Laminat cu polipropilenă |

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® Flexilabel TFL

| | |
|---|---|
| Gama de temperatură: | între -20 °C și + 80 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# FLEXIMARK® Flexilabel TFL

| Articol nr. | Denumire articol | Culoare | Lățime x înălțime (mm) | Marcatori/unitate de ambalare | UA (buc/set) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83263023 | Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH | alb | 9.5 x 17.5 | 252 | 1 |
| 83263021 | Flexilabel TFL 9,5x28 WH | alb | 9.5 x 28.0 | 500 | 1 |
| 83263019 | Flexilabel TFL 9,5x35 WH | alb | 9.5 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83263025 | Flexilabel TFL 9,9x66 WH | alb | 9.9 x 66.0 | 1000 | 1 |
| 83263032 | Flexilabel TFL 12x48 WH | alb | 12.0 x 48.0 | 252 | 1 |
| 83263024 | Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE | galben | 9.5 x 17.5 | 252 | 1 |
| 83263022 | Flexilabel TFL 9,5x28 YE | galben | 9.5 x 28.0 | 500 | 1 |
| 83263020 | Flexilabel TFL 9,5x35 YE | galben | 9.5 x 35.0 | 1000 | 1 |
| 83263026 | Flexilabel TFL 9,9x66 YE | galben | 9.9 x 66.0 | 1000 | 1 |
| 83263028 | FLEXILABEL TFL 9,9x66 GN | verde | 9.9 x 66.0 | 252 | 1 |
| 83263029 | FLEXILABEL TFL 9,9x66 BN | maro | 9.9 x 66.0 | 252 | 1 |
| 83263030 | FLEXILABEL TFL 9,9x66 RD | roşu | 9.9 x 66.0 | 252 | 1 |
| 83263031 | FLEXILABEL TFL 9,9x66 BK | negru | 9.9 x 66.0 | 252 | 1 |

Ultima actualizare (25.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16