

ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)

Gama Core Line pentru aplicații lanț port cablu pentru sarcini mici

Informații

Cabluri cu performanțe diferite, conforme cu aplicațiile concrete
Conectori noi, cu conectarea sigură a ecranului
Izolație exterioară din PVC



-  Componente de automatizare complementare de la Lapp
-  În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale
-  Rezistența mecanică
-  Preluare optimă a efortului de tracțiune
-  Robust
-  Siguranță
-  Conector cu carcasa standard
-  Impermeabil

Beneficii

Confecționate regional, disponibile în întreaga lume
Calitatea standardelor Lapp

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)

Procesul de fabricare semi-automatizat asigură o calitate consecventă la nivel global

Domeniul de utilizare

Producția de alimente și utilaje de ambalare
Prelucrarea lemnului

Caracteristicile produsului

Cablu servo din PVC, ecranat
Basic Line pentru aplicații statice sau parametrii dinamici mici, cu izolație exterioară din PVC rezistent
Concept inovator pentru conectori

Normă de referință / aprobări

Proiectat conform SIEMENS® standard 6FX 5002
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Descrierea produsului

Gamă completă de produse
Conductori de 1.5 mm² pentru alimentarea frânei

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forță și comandă
Codul de identificare al conductorilor:	Conductorii de forță: negri.cu marcaj U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protecție Versiunea cu o pereche: negru; alb Versiunea cu două perechi: negre cu numerele 5; 6; 7; 8 perechiel de 0,34mm ² : WH/BN/GN/YE
Construcția conductorilor:	Lițe fine conform IEC 60228/VDE 0295, clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Flexare ocazională: 15 x diametru exterior Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală:	Conductorii de forță și comandă: IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Tensiunea de test:	Conductor/conductor 4 kV Conductor / ecran : 4 kV
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben
Gama de temperatură:	Flexare ocazională: -5 °C la +70 °C (UL: +80 °C) Montaj fix: -30 °C ÷ +80 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Denumirile Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sunt mărci înregistrate de Siemens AG și sunt folosite doar în scop de comparare

Alte lungimi sau tipuri de capete de cablu sunt disponibile la cerere

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Pentru alte dimensiuni: <https://servoconfigurator.lappgroup.com/>

ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)

Articol nr.	Dimensiunile exterioare (mm)	Lungime (m)	Numărul de conductori și secțiunea acestora mm ²	Asamblat pentru SIEMENS®	Index Cupru kg/1.000 bucați	Denumire cablului	PU
ÖLFLEX® SERVO Basic Line conform cu Siemens 6FX5002 (PVC)							
5480002690	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC10	380	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480002715	7	10.0	2x(2x0,15)+2x0,38	2DC20	380	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480002990	8	10.0	4G1,5	5CN05	880	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480003015	9,6	10.0	4G2,5	5CN11	1353	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480003240	8	10.0	4G1,5	5CQ28	888,8	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480003365	8	10.0	4G1,5	5CS01	880	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480003565	9,6	10.0	4G2,5	5CS31	1320	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480004290	10,4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DQ28	1.686,7	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480004415	10,4	10.0	4 G 1,5+(2x1,5)	5DS01	1500	Alte lungimi diponibile la cerere	1
5480004515	12	10.0	4 G 2,5+(2x1,5)	5DS31	1.988,5	Alte lungimi diponibile la cerere	1

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16