


EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST

Conectori circulari pentru cabluri Servo și encodere

EPIC® M23 conector de semnal cu montare pe cablu

Informații

Conector metalic robust cu presetupă EMC integrată



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana



Rezistență chimică bună



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Presetupa SKINTOP® integrată



Interferența semnalelor

Beneficii

Rezistența de contact redusă cu ecranul asigură protecția EMC optimă

Utilizarea de materiale de înaltă calitate pentru fiabilitate sporită

Domeniul de utilizare

Ultima actualizare (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST

Procese tehnologice
Servo mecanisme și aplicații servo
Măsurări și control tehnologic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Flamabilitate:	UL94 V-2
Material:	Housing: zinc die cast nickel plated, Cap nut: brass nickel plated Sealing: FKM, NBR(5-7.3mm)
Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Gama de temperatură:	-25°C până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST

Articol nr.	Codarea	Gama de prindere a cablurilor	Bucăți / UA
381166485	fișă	5.0 - 7.3	1
381166481	fișă	7.0 - 10.0	1
381166482	fișă	7.0 - 10.0	20
381166483	-	9.5 - 13.5	1
381166484	fișă	9.5 - 13.5	20

Ultima actualizare (13.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16