

EPIC® contacte pentru conectori circulari

EPIC® Contacte potrivite pentru M23 și LS1

Informații

Fabricat în Germania



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® contacte pentru conectori circulari

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	Bucăți / UA
Contacte tată				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	100
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	2mm Stift 0,5-2,5mm ²	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	2mm Stift 4,0mm ²	LS1 F6, F7	100
Contacte tată				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	1mm Stift crimp 0,14-1,0mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm Stift löt bis 1mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	1mm Stift löt bis 1mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	2mm Stift crimp 1,0-2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm Stift löt bis 2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	2mm Stift löt bis 2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
Contacte mamă				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10
72401600	-	2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm Buchse löt bis 2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://approximania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® contacte pentru conectori circulari

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	Bucăți / UA
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	2mm Buchse löt bis 2,5mm ²	insert M23 (not D-Sub)	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ²	M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	pentru tip D6, A6	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2mm Buchse Drahtfeder 4mm ²	pentru tip D6, A6	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm ²	LS1 D6, A6	1
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	100
Contacte 2 mm, mamă, sertizate				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm ²	LS1 D6, A6	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® contacte pentru conectori circulari

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® contacte pentru conectori circulari