

EPIC® M17 Contacte

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® M17 Contacte pentru seriile de conectori circulari M17

Informații

Fabricat în Germania



Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® M17 Contacte

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Bucăți / UA
Contacte de 0,6 mm, mamă, sertizare			
44423125	M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423126	M17 BCM 0,6 mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423127	M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
Contacte 1mm, mamă, sertizate			
44423122	M17 BCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423123	M17 BCM 1mm 0.34-0.5	0.34-0.5mm ²	10
44423124	M17 BCM 1mm 0,5-1,0	0.5-1.0mm ²	10
Contacte 2 mm, mamă, sertizate			
44423120	M17 BCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423121	M17 BCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10
Contacte de 0,6 mm, tată, sertizare			
44423133	M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423134	M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34	0,14-0,34 mm ²	10
44423135	M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
Contacte de 1 mm, tată, sertizate			
44423130	M17 SCM 1mm 0,06-0,25	0.06-0.25mm ²	10
44423131	M17 SCM 1mm 0,34-0,5	0.34-0.5mm ²	10
44423132	M17 SCM 1mm 0,5-1,0	-	10
Contacte 2 mm, tată, sertizate			
44423128	M17 SCM 2mm 0,25-1,0	0.25-1.0mm ²	10
44423129	M17 SCM 2mm 1,0-2,5	1.0-2.5mm ²	10

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16