

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5

Informații

Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate

Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenților mari solicitați de aplicațiile cu servomotoare

Fabricat în Germania



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	Bucăți / UA
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm tată 1,0-2,5mm ²	pentru tip A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm tată 4,0-6,0mm ²	pentru tip A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm tată 6,0-10,0mm ²	pentru tip A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm tată 1,0-2,5mm ²	pentru tip F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm tată 2,5-4,0mm ²	pentru tip F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm tată 4,0-6,0mm ²	pentru tip F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm tată 6,0-10,0mm ²	pentru tip F6	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm tată 0,25-1,0mm ²	pentru tip A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm tată 0,75-1,5mm ²	pentru tip A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm tată 0,25-1,0mm ²	pentru tip F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm tată 0,75-1,5mm ²	pentru tip F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm tată 1,0-2,5mm ²	pentru tip F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2mm tată 2,5-4,0mm ²	pentru tip F6	10

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

