

EPIC® POWER M12 630V Conector pe cablu

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector compact M12 cu contact FE dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a motoarelor mici în aplicații de curent continuu (63 V, 16 A per contact) – de asemenea și în rețelele PROFINET. Codificarea L previne conectarea incorectă cu alți conectori.

Informații

cel mai mic conector de forță
Fabricat în Germania



Greutate mică



Cerința de spațiu



Impermeabil

Beneficii

pentru conectare este necesară o șurubelniță
Mic, economisește spațiu, pentru locuri înguste
Contacte de înaltă performanță placate cu aur

Domeniul de utilizare

Alimentare pentru dispozitive mici
Pentru cabluri monofazate sau trifazate fără N

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori)

Ultima actualizare (25.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V Conector pe cablu

	industriali)
Tensiunea nominală (V):	630 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV
Curent nominal (A):	12 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Numărul contactelor:	3 + PE S-codat
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.75 - 1.5mm ²
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +85 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER M12 630V Conector pe cablu

Articol nr.	Descriere articol	Domeniul de prindere min	Domeniul de prindere max	Bucăți / UA
44423140	Conector pe cablu cu contacte tată	8	10	1
44423141	Conector pe cablu cu contacte mamă	8	10	1
44423142	Conector unghiular pe cablu cu contacte tată	8	10	1
44423143	Conector unghiular pe cablu, cu contacte mamă	8	10	1

Ultima actualizare (25.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12 630V Conector pe cablu

