

EPIC® POWER M12 630V cu montare pe panou

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® M12 conector de forță cu montare pe tablou, 630 V și 12 A, conexiune cu șurub pentru secțiuni între 0,75-1,5 mm²

Informații

se înșurubează în filetul metric

Fabricat în Germania



Cerința de spațiu

Beneficii

Versiune M20 cu conectare prin șurub

versiunea mică M16 cu conductori preasamblați

Contacte de înaltă performanță placate cu aur

Domeniul de utilizare

Alimentare pentru dispozitive mici

Pentru cabluri monofazate sau trifazate fără N

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V):

630 V

Tensiunea nominală de impuls:

6 kV

Curent nominal (A):

12 A

Grad de poluare:

3

Rezistența de contact:

< 3 mOhm

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V cu montare pe panou

Numărul contactelor:	3 + PE S-codat
Metoda de fixare:	Terminație cu șurub: 0.75 - 1.5mm ² cu 0,2m PP conductor, 4x1.5mm ²
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40 °C ÷ +85 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® POWER M12 630V cu montare pe panou

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Packaging unit
44423144	Conector cu montare pe tablou cu contacte tată	M20	1
44423145	Conector cu montare pe tablou cu contacte mamă	M20	1
44423146	Conector cu montare pe tablou cu contacte tată	M16 (cu conductoare 4xAWG16/0.2m)	1
44423147	Conector cu montare pe tablou cu contacte mamă	M16 (cu conductoare 4xAWG16/0.2m)	1

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12 630V cu montare pe panou

