

## EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5

### Informații

Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate

Contacte cu fante și arc de compresie exterior

Fabricat în Germania



Rezistență chimică bună



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust



Siguranță

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® POWER LS1.5 Contacte mamă**

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	Bucăți / UA
3.6 mm contacte mamă				
44429318	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm mamă 1,0-2,5mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429319	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm mamă 2,5-4,0mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429320	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm mamă 4,0-6,0mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429321	LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm mamă 6,0-10,0mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
2 mm contacte mamă				
44429322	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm mamă 0,25-1,0mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429323	LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm mamă 0,75-1,5mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429324	LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10
44429325	LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0	2 mm mamă 4.0 mm <sup>2</sup>	pentru tip D6, A6	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://apromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16