EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

Contacte, scule și accesorii pentru conectori circulari

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată pentru serii de conectori circulari de mărimea 1,5

Informații

Toate contactele sunt placate cu aur, de cea mai înaltă calitate
Disponibile doar în varianta de sertizare datorită curenţilor mari solicitaţi de aplicaţiile cu servomotoare
Fabricat în Germania



- Rezistență chimică bună
- Rezistent la coroziune
- Rezistenţa mecanică
- Preluare optimă a efortului de tracţiune
- Robust
- Siguranţă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată

Articol nr.	Denumire articol	Versiune	pentru tipul	Bucăţi / UA
44429335	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm tată 1,0-2,5mm²	pentru tip A1, A3	10
44429337	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm tată 4,0-6,0mm²	pentru tip A1, A3	10
44429338	LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm tată 6,0-10,0mm²	pentru tip A1, A3	10
44429326	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5	3,6mm tată 1,0-2,5mm²	pentru tip F6	10
44429327	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0	3,6mm tată 2,5-4,0mm²	pentru tip F6	10
44429328	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0	3,6mm tată 4,0-6,0mm²	pentru tip F6	10
44429329	LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0	3,6mm tată 6,0-10,0mm²	pentru tip F6	10
44429340	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm tată 0,25-1,0mm²	pentru tip A1, A3	10
44429341	LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm tată 0,75-1,5mm²	pentru tip A1, A3	10
44429330	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0	2mm tată 0,25-1,0mm²	pentru tip F6	10
44429331	LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5	2mm tată 0,75-1,5mm²	pentru tip F6	10
44429332	LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5	2mm tată 1,0-2,5mm²	pentru tip F6	10
44429333	LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0	2mm tată 2,5-4,0mm²	pentru tip F6	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 Contacte tată



Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16