

POWERLOCK BOX C*

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

CUTIE POWERLOCK versiunea 660A pentru sertar de 19 Țoli, asigură corelarea corectă a fazelor, are posibilitate de blocare a cutiei

Informații

Poate fi blocat pentru a preveni deconectarea neautorizată



Impermeabil



Siguranță



Robust



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Gamă mare de strângere

Beneficii

Garantează că succesiunea corectă este respectată la conectarea și deconectarea conectorilor (PE, N, L1, L2, L3)

Fiecare culoare reprezintă un cod diferit pentru a preveni conectarea greșită

IP 20 protecția degetelor

Microîntreruptoare integrate care pot fi conectate în circuitul unui întreruptor sau a unei alarme

Domeniul de utilizare

Instalații alternative de energie

Pentru conectarea surselor de alimentare fixe sau mobile

Pentru conectarea motoarelor, transformatoarelor și a generatoarelor

Tehnologie Sunet și Lumină

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Caracteristicile produsului

Inclus: contacte pe sistem cu filet M12

Conector de cablu pentru micro-comutator opțional

19" carcasă cu înălțimea 2HE/2U

Carcase

Capacul de etanșare pentru siguranță este opțional

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	1000 V
Curent nominal (A):	Curent max. acceptat la sertizare 660 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Pin sertizabil: cupru argintat
Numărul contactelor:	4 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 35 - 240 mm ²
Clasa de protecție:	IP 65 (încis)
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-25°C ... +85°C

Observație

* Produs de partenerii Lapp

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

POWERLOCK BOX C*

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE
Tip A1, cu contacte drenă, cu capac			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE
Tip A6, bază			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE
Forma constructivă A6, sursă, cu capac			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE

Ultima actualizare (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

