EPIC® SIGNAL M17 G4

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

EPIC® M17 conector de semnal cu montare pe tablou, cu filet M18

Informații
Pentru montare în perforaţii pe tabloul electric
Contactele trebuie comandate separat
Fabricat în Germania



În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Cerinţa de spaţiu

Interferenţa semnalelor

Impermeabil

Beneficii
senzor/actuator
Protecţie EMC

Domeniul de utilizare
Cabluri de semnal / cabluri de reacţie

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M17 G4

Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	IEC: 48 V AC, 74 V DC
Tensiunea nominală de impuls:	1.5 kV
Curent nominal (A):	3.6 A
Grad de poluare:	3
Contacte:	Alamă placată cu aur
Numărul contactelor:	Contacte: 8(1mm), 17(0.6mm)
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:0.06 - 0.56 mm^2 (0,6mm contacts) Pin sertizabil: 0.06 - 1.0 mm^2 (1mm contacts)
Material:	Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune sau alamă, nichelate Insert: PA, Etanșare: FPM
Clasa de protecție:	IP 67
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M17 G4

Articol nr.	Descriere articol	Tip de fixare	Configurația pinilor	Bucăţi / UA
Tip M17 G4, pentru montaj pe perete				
44423118	EPIC® M17 mamă	M18x0,75 (contrapiulița se comandă separat)	8	5
44423116	EPIC® M17 tată	M18x0,75 (contrapiulița se comandă separat)	8	5
44423119	EPIC® M17 mamă	M18x0,75 (contrapiulița se comandă separat)	17	1
44423117	EPIC® M17 tată	M18x0,75 (contrapiulița se comandă separat)	17	5

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.