



## EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Conectori circulari cu pini pentru cositorire 21-pini și 26- pini

EPIC® R3.0 Conector de semnal cu 26 de contacte cu montare pe tablou, cu contrapiuliță



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistent la coroziune



Rezistența mecanică



Cerința de spațiu

### Beneficii

Densitate mare de contact pentru cerințe de spațiu mic  
 Conectare prin cositorire pentru o mentenanță mai ușoară

### Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente  
 Măsurări și control tehnologic

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V):

24V AC / 60VDC

Tensiunea nominală de impuls:

1.5 kV

Curent nominal (A):

7.5 A

Rezistența de contact:

< 3 mOhm

Contacte:

Aliaje de cupru, placat cu aur

Ultima actualizare (17.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL R 3.0 G1**

Numărul contactelor:	21-pini / 26-pini
Metoda de fixare:	Conexiune prin cositorire : până la 1 mm <sup>2</sup>
Material:	Carcasă: aliaj de cupru nichelat Insert: termoplastic Etanșare: neopren
Clasa de protecție:	IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit)
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

**Observație**

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® SIGNAL R 3.0 G1**

Articol nr.	Articol	Versiune	Contacte	Configurația pinilor	Codarea	Tip de fixare	Bucăți / UA
R 3.0 G1							
00009371	ZYLIN R 3.0 G1	tată	1 - 21	E-Part	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009894	ZYLIN R 3.0 G1	tată	1 - 26	E-Part	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009057	ZYLIN R 3.0 G1	mamă	1 - 21	P-Part	N	Ø 25 mm (1x)	5
00009005	ZYLIN R 3.0 G1	mamă	1 - 26	P-Part	N	Ø 25 mm (1x)	5

Ultima actualizare (17.10.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® SIGNAL R 3.0 G1**

