

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Sistem de conectori pentru cablarea rezistentă la intemperii a instalațiilor fotovoltaice

EPIC® SOLAR 4Plus M

Informații

sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm

Set practic pentru instalatori, format din 10 perechi de fișe

Fabricat în Germania



Energie solară



Potrivit pentru exterior



Tensiune



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV



Impermeabil



Beneficii

Rezistența de contact scăzută asigură transferul de putere mare

Conexiune sigură prin sertizare pentru montare pe șantier

Potrivit pentru diversele cabluri ÖLFLEX® SOLAR

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Conexiune sigură, se poate desface doar folosind o unealtă, în conformitate cu standardul NEC
Certificat TÜV conform IEC 62852: Conector pentru aplicații cu curent continuu în sisteme fotovoltaice

Domeniul de utilizare

Centrale fotovoltaice
Panouri fotovoltaice monocristaline sau cu film subțire
Poziționer solar

Caracteristicile produsului

Set practic pentru instalatori, format din 10 perechi de fișe, inclusiv contacte de sertizare
sistem de conector cu dublă blocare, 4 mm
Tensiunea sistemului de 1.500 V, pentru instalații fotovoltaice moderne de mare putere
Nr. certificat TÜV Rheinland:
R 60134622

Date Tehnice

Tensiunea nominală (V):	1.5 kV
Tensiunea nominală de impuls:	16 kV
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 0.5 mOhm
Material:	PA poliamidă
Clasa de protecție:	IP68 (10h/1m)
Cicluri de operare mecanică:	100
Clasa de protecție:	II
Gama de temperatură:	între -40 °C și +105 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Articol nr.	Denumire articol	Secțiune (mm ²)	Domeniul de înclemare în mm	Curent nominal (A)	PU
Set EPIC® SOLAR 4Plus pentru șantier, cu 10 perechi de conectori, inclusiv contacte					
44428255	EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm ² ... 6mm ² Set	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	1

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16