


## EPIC® H-B 32 TG

Carcasă tip H-B pentru 2 inserturi

Carcasă pentru două inserturi și bolțuri pentru două levieri, potrivită pentru utilizarea în sistemele de comandă.



### Beneficii

Două inserturi într-o carcasă. Cu două levieri pentru siguranță mărită

Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

### Caracteristicile produsului

Capac carcasă

Bolțuri pentru două levieri de închidere

Intrarea dreaptă a cablului

Versiune cu / fără gât

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (închis)

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 32 TG

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 32 TG**

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Packaging unit
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru două leviere)					
10133000	H-B 32 TG 21	-	21	da	5
10134000	H-B 32 TG 29	-	29	da	5
19134000	H-B 32 TG M32	32	-	-	5
19134400	H-B 32 TG M40	40	-	-	5

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03\_16