

EPIC® H-Q 5 PE contact conductor de protecție

Contacte conductor de protecție pentru seria EPIC® H-Q 5 und H-Q 7

Contact de protecție PE sertizabil și, prin urmare, rezistent la vibrații, destinat inserturilor rectangulare EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7.

Informații

Conductor de protecție sertizabil pentru inserturi EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7.



Componente de automatizare complementare de la Lapp



Industria alimentară



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Robust

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare cu EPIC® H-Q 5 și EPIC® H-Q 7, inserturi pentru conectori rectangulari.

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE contact conductor de protecție

Caracteristicile produsului

Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată

Acoperire cu argint pentru protecție împotriva oxidării și pentru o conductivitate electrică și termică ridicată.

Potrivit pentru conductori cu secțiuni până la 4 mm².

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Material:	Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-Q 5 PE contact conductor de protecție

Articol nr.	Descriere articol	Versiune	Secțiune (min) în mm ²	Secțiunea maximă în mm ²	Lungime de dezizolare (mm)	Packaging unit
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1.0 mm ²						
10431605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4.0 mm ²	tată	0,75	1	7.4	10
10431615	EPIC® H-Q 5 PE conector tată pentru conductor de protecție, sertizat	tată	1,5	1,5	7.4	10
10431625	EPIC® H-Q 5 PE conector mamă pentru conductor de protecție, sertizat	tată	2,5	2,5	7.4	10
10431640	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1.0 mm ²	tată	4	4	7.4	10
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5 mm ²						
10432605	Introducerea ușoară a mai multor cabluri printr-o presetupă.	mamă	0,75	1	7.4	10
10432615	Permite trecerea ușoară de la un filet exterior PG la un filet interior metric.	mamă	1,5	1,5	7.4	10
10432625	EPIC® H-Q 5 PE conector mamă pentru conductor de protecție, sertizat	mamă	2,5	2,5	7.4	10
10432640	EPIC® H-A 3 MEGS	mamă	4	4	7.4	10

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-Q 5 PE contact conductor de protecție