

EPIC® H-A 16 TGH

Acești conectori sunt atractivi datorită carcaselor compacte


Carcasa metalică mică și compactă este prevăzută cu un bolț pentru levier de blocare și a unei intrări directe pentru cabluri și poate fi utilizată, de exemplu, în sistemele de comandă.

Informații

Striații pe mâner pentru deconectare

Mai mult spațiu interior pentru conductori

Testat pentru clasa de protecție UL50E



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

mic și compact pentru aplicații cu un număr mare de contacte

Domeniul de utilizare

Fabricarea de mașini și echipamente

Ingineria proceselor

Laborator de electronică

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea înaltă

Bolțuri pentru un levier de blocare

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TGH

Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (î închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-A 16 TGH

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăți / UA
Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu, bolțuri pentru un levier, versiune înaltă)					
70490200	H-A 16 TGH 16	-	16	da	5
70490400	H-A 16 TGH 21	-	21	da	5
79490200	H-A 16 TGH M20	20	-	-	5
79490400	H-A 16 TGH M25	25	-	-	5

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16