
EPIC® H-A 48 TS

Carcasă robustă pentru 3 inserturi

Această carcasă cu bolțuri pentru două leviere și o intrare laterală pentru cabluri, potrivită pentru 3 inserturi, este adecvată pentru sistemele de comandă.

Informații
Carcasă H-A 48, compactă, din metal, dublă (pentru două inserturi)





- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii
În această carcasă pot fi inserate trei inserturi diferite H-A 16 pentru o flexibilitate maximă de configurare
Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente
Ingineria proceselor

Caracteristicile produsului
Capac carcasă
Bolţuri pentru două leviere de închidere
Intrarea cablului pe lateral
Versiune cu / fără gât

Ultima actualizare (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TS

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis)
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TS

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-A: montaj pe cablu (intrare laterală pentru cablu, bolțuri pentru două leviere)					
10630800	H-A 48 TS 29	-	29	da	1
10630900	H-A 48 TS 29	-	29	-	1
19630800	H-A 48 TS M32	32	-	-	1
19635600	H-A 48 TS M40	40	-	-	1

Ultima actualizare (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.