


EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică înaltă, robustă, compusă din 2 intrări pentru cabluri și levier de blocare, reprezintă opțiunea ideală pentru aplicații în construcția de mașini și instalații.

Informații

Capac metallic cu balama robustă
 Pentru introducerea ușoară a două cabluri
 Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicație

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
 Tehnologie pentru sunet & lumină
 Industria de prelucrare a maselor plastice

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune înaltă
un singur levier de blocare
2 intrări de cablu
Capac metalic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Packaging unit
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, 2 intrari pentru cablu, un levier, versiune înaltă)				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21	-	21	5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29	-	29	5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25	25	-	5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32	32	-	5

Ultima actualizare (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16