
EPIC® H-B 16 SGR


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică universală este compusă din 2 leviere de blocare și o intrare pentru cabluri și este adecvată pentru utilizarea în industria materialelor plastice.

Informații

Versiune cu două leviere de blocare, pentru siguranță crescută
Testat pentru clasa de protecție UL50E





Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGR

Cu baza montată pe suprafaţă, versiune joasă
Leviere duble
o intrare de cablu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGR

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafaţă plană (o intrare pentru cablu, levier dublu)				
10074000	H-B 16 SGR 21	-	21	5
19074000	H-B 16 SGR M25	25	-	5

Ultima actualizare (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16