



## EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă cu levier de blocare și 2 intrări pentru cabluri este ideală pentru utilizarea în sisteme de iluminare și de sunet.

### Informații

Versiunea cu un singur levier permite blocarea și deblocarea rapidă și ușoară datorită formei geometrice optimizate a levierului  
Pentru introducerea ușoară a două cabluri  
Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

### Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicațiile  
Mai mult spațiu interior pentru conductori

### Domeniul de utilizare

Procese tehnologice  
Tehnologie pentru sunet & lumină  
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (14.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 SGRLH-LB

### Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune înaltă  
un singur levier de blocare  
2 intrări de cablu

### Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) UL50 Tip 12 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

### Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.  
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

**EPIC® H-B 16 SGRLH-LB**

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Packaging unit
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (2 intrări pentru cablu, un levier, versiune înaltă)				
70111200	H-B 16 SGRLH-LB 21	-	21	5
70111400	H-B 16 SGRLH-LB 29	-	29	5
79111200	H-B 16 SGRLH-LB M25	25	-	5
79111400	H-B 16 SGRLH-LB M32	32	-	5

Ultima actualizare (14.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02\_03.16