
EPIC® H-B 16 SGRLH


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică înaltă este compusă din 2 leviere de blocare și 2 intrări pentru cabluri și este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații.

Informații

Mai mult spaţiu interior pentru conductori
Pentru introducerea ușoară a două cabluri
Testat pentru clasa de protecție UL50E





- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Rezistenţa mecanică
- Robust
- Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile
Versiune cu două leviere de blocare, pentru siguranță crescută

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRLH

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafaţă, versiune înaltă
Leviere duble
2 intrări de cablu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 SGRLH

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (2 intrări pentru cablu, levier dublu, versiunea înaltă)				
70086200	H-B 16 SGRLH 21	-	21	5
70086400	H-B 16 SGRLH 29	-	29	5
79086200	H-B 16 SGRLH M25	25	-	5
79086400	H-B 16 SGRLH M32	32	-	5

Ultima actualizare (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.