EPIC® H-B 16 TG

Carcasă tip H-B. Standard industrial


Carcasa robustă pentru conectorii rectangulari cu o intrare directă pentru cabluri este adecvată pentru utilizarea în sisteme de iluminare și de sunet.


Informații

Striații pe mâner pentru deconectare
Versiune înaltă: mai mult spaţiu interior pentru conductori
Testat pentru clasa de protecție UL50E









Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistenţa mecanică

Robust

Impermeabil

Beneficii

Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TG

Caracteristicile produsului

Capac carcasă, versiunea joasă
Bolţuri pentru două leviere de închidere
Intrarea dreaptă a cablului
Versiune cu / fără gât

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material:	Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri Levier: oțel zincat Etanșare: NBR
Clasa de protecție:	IP 65 (închis)
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 16 TG

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Gât	Bucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe cablu (intrare dreaptă pentru cablu,bolțuri pentru două leviere)					
10080000	H-B 16 TG 21	-	21	da	5
10090000	H-B 16 TG 29	-	29	da	5
19080000	H-B 16 TG M25	25	-	-	5
19090000	H-B 16 TG M32	32	-	-	5

Ultima actualizare (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţ găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16