

EPIC® H-B 6 SDRL-LB


Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa de bază universală, robustă este prevăzută cu 2 intrări pentru cabluri și levier de blocare și poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații sau în sisteme de comandă.

Informații

Capac metallic cu balama robustă

Testat pentru clasa de protecție UL50E



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Rezistența mecanică



Robust



Impermeabil

Beneficii

Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice

Ingineria proceselor

Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

Cu baza montată pe suprafață, versiune joasă

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

un singur levier de blocare
2 intrări de cablu
Capac metalic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri

Levier: oțel zincat

Etanșare: NBR

Clasa de protecție:

IP 65 (încis)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocați)

Testat VDE:

Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437

Testat UL:

UL nr. document: E75770

Gama de temperatură:

-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-B 6 SDRL-LB

Articol nr.	Descriere articol	M	PG	Bucăți / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, 2 intrari pentru cablu,un levier)				
10009000	H-B 6 SDRL-LB 16	-	16	10
19009000	H-B 6 SDRL-LB M20	20	-	10
79016600	H-B 6 SDRL-LB M25	25	-	10

Ultima actualizare (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16