


EPIC® H-DD 42

Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spațiu restrâns

Insertul a fost proiectat pentru un număr mare de poli pe o suprafață mică, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat un model de carcasă mai mic.

Informații

Densitatea cea mai mare de contacte pentru conectorii compacți



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Cerința de spațiu

Beneficii

Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spațiu restrâns, acesta fiind un criteriu de alegere

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Tehnologie pentru sunet & lumină

Industria de prelucrare a maselor plastice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 42

Tensiunea nominală de impuls:	2.5 kV
Curent nominal (A):	IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A
Grad de poluare:	2
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	42 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® H-DD 42

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Denumire articol	Numărul de contacte	Bucăți / UA
H-DD 42 pini terminali cu sertizare					
11285100	H-DD 42 SCM	tată	prelucrat	1 - 42	5
11286100	H-DD 42 BCM	mamă	prelucrat	1 - 42	5

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16