
# EPIC® H-DD 144

Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns

Insertul H-DD cu contacte sertizate prelucrate este ideal pentru un număr mare de poli pe o suprafață mică, de exemplu în industria constructoare de mașini.

## Informații
Densitatea cea mai mare de contacte pentru conectorii compacţi



În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Cerinţa de spaţiu

## Beneficii
Seria H-DD cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns, acesta fiind un criteriu de alegere

## Domeniul de utilizare
Inginerie mecanică
Tehnologie pentru sunet & lumină
Industria de prelucrare a maselor plastice

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali |
| Tensiunea nominală (V): | IEC: 250 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V |

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-DD 144

| | |
|---|---|
| Tensiunea nominală de impuls: | 2.5 kV |
| Curent nominal (A): | IEC: 10 A<br>UL: 8.5 A<br>CSA: 10 A |
| Grad de poluare: | 2 |
| Rezistența de contact: | < 3 mOhm |
| Contacte: | Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur |
| Numărul contactelor: | 72 + PE |
| Metoda de fixare: | Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 $mm^2$ |
| Cicluri de operare mecanică: | 100 |
| Testat VDE: | Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437<br>Testat UL:<br>UL nr. document: E75770 |
| Gama de temperatură: | -40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C |

**Observație**
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-DD 144

| Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11286400 | H-DD 72 BCM | mamă | prelucrat | 73 - 144 | 5 |

Ultima actualizare (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16