

EPIC® H-Q TS

Există multe utilizări diferite pentru această carcasă dreptunghiulară de conectori robustă, realizată din plastic. Filetul M25 mamă, montat pe laterală, este potrivit pentru conectarea unui cablu separat sau a unei piese de blocare pentru tuburi de protecție. Acest lucru asigură un design optimizat în ceea ce privește greutatea și spațiul de instalare.



Rezistent la coroziune



Greutate mică



Preluare optimă a efortului de tracțiune



Cerința de spațiu

Beneficii

Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).

Economie de spațiu și greutate redusă datorită dimensiunii mici.

Cu cod de culori în conformitate cu DIN EN 60445 pentru sisteme de curent continuu

Cu filet mamă care ocupă puțin spațiu, pentru utilizare cu presetupe metrice sau piese de blocare pentru tuburi de protecție.

Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier central de pe carcasa opusă.

Culori conductori: 3 conductori: roșu, alb, verde/galben

Domeniul de utilizare

Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.

Pentru utilizare cu inserturi dreptunghiulare corespunzătoare conectorilor EPIC®H-Q.

Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Rezistă la solicitări mecanice mari.

Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material:

PA poliamidă

Ultima actualizare (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q TS

Clasa de protecție:

IP 65

Gama de temperatură:

-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.



EPIC® H-Q TS

Articol nr.	M	Bucăți / UA
381166441	25	10