EPIC® MC Modul Pneumatic 2poli

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul pneumatic cu doua conexiuni cu supapă este adecvat pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și poate fi folosit la intervale de temperatură cuprinse între - 20 și + 100 grade.

Informații
Module pneumatice cu valve pentru tuburi de 2,5 și 4 mm



Componente de automatizare complementare de la Lapp

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Energie eoliana

Beneficii
Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviţi pentru diferite aplicaţii

Domeniul de utilizare
Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Contacte:	Alamă
Numărul contactelor:	2
Metoda de fixare:	Conector tip "Plug-in" pentru găuri cu diametru de 2,5mm/4mm
Cicluri de operare mecanică:	100

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modul Pneumatic 2poli

Presiunea de operare:	8 bar
Presiunea de testare:	10 bar
Gama de temperatură:	-20 °C la +100 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


INFORMAȚII DESPRE PRODUS

EPIC® MC Modul Pneumatic 2poli

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăţi / UA
Modul : pneumatic 2 poli					
44424008	MCS 2x2,5 PNEU (10)	tată	2	1	10
44424009	MCB 2x2,5 PNEU (10)	mamă, cu supapă	2	1	10
44424010	MCS 2x4,0 PNEU (10)	tată	2	1	10
44424011	MCB 2x4,0 PNEU (10)	mamă, cu supapă	2	1	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

EPIC® MC Modul Pneumatic 2poli



Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16