

EPIC® MC Modul: 4poli, cleme elastice

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul cu terminale cu arc garantează o racordare rapidă cu cleme elastice și este prevăzut cu 4 contacte. Poate fi utilizat, de exemplu, în mașinile de imprimat.

Informații

Conexiune rapidă prin clemă elastică



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Tensiunea nominală (V):

400 V

Ultima actualizare (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modul: 4poli, cleme elastice

Curent nominal (A):	14 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	1.5 - 4 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	4
Metoda de fixare:	Clemă terminală tip colivie: 0.5 - 2.5 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	10
Cicluri de operare mecanică:	100
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Modul: 4poli, cleme elastice

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Module: 4-pini cu cleme elastice					
10399600	MCS 4 F	tată	4	1	10
10399700	MCB 4 F	mamă	4	1	10