

EPIC® MC Modul Pneumatic 1pol

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

Modulul pneumatic cu supapă este adecvat pentru tuburi de 2,5 și 4 mm și prezintă un contact de alamă. Este adecvat pentru utilizarea în mașinile de imprimat.

Informații

Module pneumatice cu valve pentru tuburi de 2,5 și 4 mm



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Contacte:

Alamă

Numărul contactelor:

1

Metoda de fixare:

Conector tip "Plug-in" pentru găuri cu diametru de 2,5mm/4mm

Cicluri de operare mecanică:

100

Ultima actualizare (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modul Pneumatic 1pol

Presiunea de operare:	8 bar
Presiunea de testare:	10 bar
Gama de temperatură:	-20°C la +100°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Modul Pneumatic 1pol

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Modul : pneumatic 1 pol					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	tată	1	1	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	mamă, cu supapă	1	1	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	tată	1	1	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	mamă, cu supapă	1	1	10

EPIC® MC Modul Pneumatic 1pol

