

EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate

Asamblarea mixtă conferă o mare flexibilitate în aplicații tip mașini unelte, mașini de tipărit, etc

Modulul cu 10 poli cu contacte ștanțate garantează un nivel de flexibilitate ridicat, datorită numeroaselor sale funcții. Poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.

Informații

Potrivit pentru echiparea cu contacte pe rolă
Pentru linii de sertizare automată



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energia vântului

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Ansamblu de conectori individuali potriviți pentru diferite aplicații

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Inserturi pentru conectori industriali

Tensiunea nominală (V):

250 V

Ultima actualizare (03.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate

Curent nominal (A):	max. 10 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	10
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ²
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MC Module: 10pole contacte ștanțate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
Module: 10-pini					
10383400	MCS 10 CG	tată	10	1	10
10383500	MCB 10 CG	mamă	10	1	10

Ultima actualizare (03.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16