

EPIC® MH Contacte 8,0 mm

Versatilitate ridicată datorită combinațiilor posibile de inserturi într-un singur conector

Informații

Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Cu întârziere la propagarea flăcării



Tensiune

Beneficii

Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibrațiilor
EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Construcția de roboți
Procese tehnologice
Energie regenerabilă
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Ultima actualizare (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Contacte 8,0 mm

	Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0,75 mm ² ... 4,0 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	18
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH Contacte 8,0 mm

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea cinexiunii (mm ²)	Bucăți / UA
EPIC® MH Contacte D=8,0				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	tată	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	mamă	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	tată	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	mamă	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	tată	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	mamă	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	tată	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	mamă	35	10