

EPIC ® MH contacte 10.0 mm

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

-

Informații

Contacte sertizabile pentru secțiune și curent maxim

Sistem modular de conectare, compatibil cu standardul de piață



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Potrivit pentru exterior



Robust



Tensiune

Beneficii

Conectori de tip tată și mamă cu suprafață argintată

Sertizare cu Klauke D 22 și seria HD 13

Secțiune de conectare: 25, 35, 50, 70 și 95 mm²

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică

Energie regenerabilă

Proiectare echipament de testare

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC ® MH contacte 10.0 mm

Procese tehnologice
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Metoda de fixare:	Conexiune sertizată: 25mm ² ... 95 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	23
Material:	Alamă argintată CuZn/Ag
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH contacte 10.0 mm

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea cinexiunii (mm ²)	Bucăți / UA
EPIC® MH contacte de lucru 10,0 mm				
44423330	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0	tată	25	10
44423331	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0	mamă	25	10
44423332	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0	tată	35	10
44423333	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0	mamă	35	10
44423334	EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0	tată	50	10
44423335	EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0	mamă	50	10
44423336	EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0	tată	70	10
44423337	EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0	mamă	70	10
44423338	EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0	tată	95	10
44423339	EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0	mamă	95	10