

EPIC® MH 12


Versatilitate ridicată datorită combinațiilor posibile de inserturi într-un singur conector

Flexibilitate ridicată datorită combinației oricăror module într-un singur conector

Informații

Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață

Modul cu 12 poli pentru semnale de control



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Șină



Energie eoliana



Cu întârziere la propagarea flăcării



Tensiune

Beneficii

Modul cu 12 poli pentru semnale de control

Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibrațiilor

EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate

Aplicații feroviare

- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4

EPIC® MH 12

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Industria robotică
Procese tehnologice
Energie regenerabilă
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V):	250 V
Tensiunea nominală de impuls:	4 kV
Curent nominal (A):	10 A
Grad de poluare:	3
Flamabilitate:	UL94 V-0
Rezistența de contact:	< 5 mOhm
Numărul contactelor:	12
Metoda de fixare:	Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm ²
Material:	Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Cicluri de operare mecanică:	500
Certificări:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C ÷ +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® MH 12

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Bucăți / UA
44423222	EPIC® MHS 12 CM	tată	12	1	10
44423223	EPIC® MHB 12 CM	mamă	12	1	10