
SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK/BLK-GL, piesă oarbă din polistiren sau poliamidă ramforsată cu fibre de sticlă, cu filet PG, pentru obturarea găurilor filetate





Beneficii
Pentru închiderea găurilor prefiletate

Domeniul de utilizare
Confecționarea tablourilor electrice
Cutii de distribuţie
Cutii de joncţiune

Caracteristicile produsului
Montare cu ajutorul şurubelniţei

Descrierea produsului
Filet de conectare PG

Notă
SKINDICHT® BLK-GL oferă stabilitate maximă datorită armării cu fibră de sticlă

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă
La cerere:	Prevăzut cu garnitură
Culoare:	Gri deschis (RAL 7035)
Material:	BLK: polistiren BLK-GL: poliamida ranforsata cu fibra de stica
Clasa de protecție:	IP 54

Ultima actualizare (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

	IP 68 (cu garnitură inelară)
Gama de temperatură:	BLK: -20 °C ÷ +70 °C BLK-GL: -40 °C ÷ +100 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Articol nr.	Denumire articol / dimensiuni	Lungimea filetului, D (mm)	Bucăţi / UA
SKINDICHT® BLK			
52005949	PG 7	6	100
52005950	PG 9	6	100
52005960	PG 11	6	100
52005970	PG 13,5	6	100
52005980	PG 16	6	100
52005990	PG 21	8	50
52006000	PG 29	8	50
52006010	PG 36	10	25
52006020	PG 42	10	25
52006030	PG 48	12	25
SKINDICHT® BLK-GL			
52024848	PG 7	6	100
52024849	PG 9	6	100
52024850	PG 11	6	100
52024851	PG 13,5	6	100
52024852	PG 16	6	100
52024853	PG 21	8	50
52024854	PG 29	8	50
52024855	PG 36	10	25
52024856	PG 42	10	25
52024857	PG 48	12	25

Ultima actualizare (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.