SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, Manșoane anti-îndoire pentru protecție cablurilor



Beneficii
Manşon alternativ anti- răsucire

Domeniul de utilizare
Presetupe SKINDICHT® cu manșon anti încovoiere pentru protecție împotriva torsiunii

Notă
Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000451 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Element de etanşare tronconic pentru presetupe
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000451 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop de etanșare pentru cablu
Culoare:	Negru
Material:	CR
Gama de temperatură:	-20°C la +80°C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SNR

Articol nr.	Mărime PG extern / intern	Ø max. cablu mm	Ø min. cablu mm	Bucăţi / UA
SKINDICHT® SNR				
52001970	7/ 5.0	5	3,5	100
52001980	9/ 7.0	7	5,5	100
52001990	11/ 7.0	7	5,5	100
52002000	11/ 9.0	9	7,5	100
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5	100
52002020	13.5/ 11.0	11	9	100
52002030	13.5/ 13.0	13	11	100
52002040	16/ 13.0	13	11,5	100
52002050	16/ 15.0	15	13	100
52002060	21/ 15.0	15	13,5	50
52002070	21/ 17.0	17	15	50
52002080	21/ 19.0	19	17	50
52002090	21/ 20.0	20	18	50
52002100	29/ 20.0	20	18	25
52002110	29/ 23.0	23	21	25
52002120	29/ 25.0	25	23	25
52002130	36/ 26.0	26	23	25
52002140	36/ 30.0	30	27	25
52002150	36/ 33.0	33	30	25
52002160	36/ 35.0	35	32	25
52002170	42/ 35.0	35	32	10
52002180	42/ 38.0	38	35	10
52002190	42/ 40.0	40	36	10
52002200	48/ 40.0	40	36	10
52002210	48/ 44.0	44	40	10

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16